



Karakteristika



- Energibesparende varmepumpe lufttæppe. Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Stilet, diskret og moderne design adaptive til vilkårlig interiørarkitektur.
- Glat front panel kan blive tilpasset med logotyper, lys, bogstaver eller sikkerheds- og informationsignal, alt efter kundekrav.
- Selvbærende stål afrundet beklædning med hjørneløse plastik sidebetræk., afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard. Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Skjult top luftindgang, undgå indersidesyn af enheden og indtaglamellerne.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar i begge retninger.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Intern forfilter inkluderet.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
 ""Klar til at forbinde til MITSUBISHI ELECTRIC Standard and Power Inverter udendørs varmepumpe enhed (R410A/R32) med ekspansionsventil, hvis ikke inkluderet bør kunden købe det.
 Behøver MITSUBISHI ELECTRIC DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe og programmerbar styring, bedes søge rådgivning.""
- DX VRF:
 Klar til at forbinde til MITSUBISHI ELECTRIC VRF udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.
 Behøver MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.

Specifikationer

50Hz

Varmepumpe - DX 1:1

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|------------------------|---------------------|-----|
| SMART ECM 1000 DX8-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 1500 DX11-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 1500 DX13-ME | - | |
| SMART ECM 2000 DX16-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 DX22-ME | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 DX24-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECM 3000 DX26-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 DX22-ME | 1" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 DX24-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 2500 DX27-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 3000 DX27-ME | 1" - 1/2" | |


Varmepumpe - VRF

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|-------------------------|---------------------|-----|
| SMART ECM 1500 VRF12-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2000 VRF16-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2000 VRF19-ME | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 VRF24-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECM 2500 VRF21-ME | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 3000 VRF30-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECM 3000 VRF26-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 2500 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 2500 VRF25-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 3000 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |

60Hz

Varmepumpe - DX 1:1

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|------------------------|---------------------|-----|
| SMART ECM 1000 DX8-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 1500 DX11-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 1500 DX13-ME | - | |
| SMART ECM 2000 DX16-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 DX22-ME | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 DX24-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECM 3000 DX26-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 DX22-ME | 1" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 DX24-ME | 1" - 1/2" | |



Varmepumpe - DX 1:1

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|------------------------|---------------------|-----|
| SMART ECG 2500 DX27-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 3000 DX27-ME | 1" - 1/2" | |

Varmepumpe - VRF

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|-------------------------|---------------------|-----|
| SMART ECM 1500 VRF12-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2000 VRF16-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECM 2000 VRF19-ME | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 2500 VRF24-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECM 2500 VRF21-ME | 1" - 3/8" | |
| SMART ECM 3000 VRF30-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECM 3000 VRF26-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8" | |
| SMART ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 2500 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 2500 VRF25-ME | 1" - 1/2" | |
| SMART ECG 3000 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |

Dimensioner



| | L | A | B |
|------------|------|------|------|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |