

Karakteristika



- Dekorative energibesparende varmepumpe lufttæppe i moderne arkitektonisk stil: Op til 70% reduceret i omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Dets minimale og smarte design kan integreres i et vilkårlig miljø og giver uendelige muligheder for tilpasning.
- Panelet kan inkludere logoer, lys, skiltning, sikkerheds- eller informationskilte, grafik, billeder, ure, alt efter kundespecifikationer.
- Front anodiseret aluminium panel. Valgfrit produceret i børstet eller spejlblankt poleret rustfrit stål. Andre materialer er mulige, så som galvaniseret stål, glat eller tekstureret overflade, træ, etc.
- Central struktur lavet af galvaniseret stål afsluttet i sort smedning som standard. Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar i begge retninger.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Inkluderer kun varme direkte ekspansionsspole med installeret temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Klar til at forbinde til HITACHI Inverter udendørs varmepumpe enhed (R410A/R32) med ekspansionsventil.
Behøver HITACHI DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.
- DX VRF:
Klar til at forbinde til HITACHI VRF udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.
Behøver HITACHI VRF Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.

Specifikationer

50Hz

Varmepumpe - DX 1:1

Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX28-HI	3-4,2	

Varmepumpe - VRF

Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-HI	3-4,2	

Model

 (m^3/h)

(m)

ZEN ECG 3000 VRF29-HI 3-4,2

Varmepumpe - DX 1:1

Model

 (m^3/h)

(m)

ZEN ECG 1000 DX8-HI	3-4,2
---------------------	-------

ZEN ECG 1500 DX13-HI	3-4,2
----------------------	-------

ZEN ECG 1500 DX15-HI	3-4,2
----------------------	-------

ZEN ECG 2000 DX22-HI	3-4,2
----------------------	-------

ZEN ECG 2500 DX22-HI	3-4,2
----------------------	-------

ZEN ECG 2500 DX28-HI	3-4,2
----------------------	-------

Model

 (m^3/h)

(m)

ZEN ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2
-----------------------	-------

ZEN ECG 1500 VRF13-HI 3-4,2

ZEN ECG 1500 VRF15-HI 3-4,2

ZEN ECG 2000 VRF20-HI 3-4,2

ZEN ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2
-----------------------	-------

ZEN ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2
-----------------------	-------

ZEN ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2
-----------------------	-------

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and load distribution. The drawing includes a top view and a side view.

Top View:

- Overall width: 291
- Overall height: 473
- Internal width: 168
- Internal height: 70
- Distance from top edge to internal width line: 37
- Distance from bottom edge to internal width line: 16
- Load distribution: Five downward arrows are shown along the top and bottom edges, indicating a uniform load.

Side View:

- Overall width: 291
- Overall height: 44.5
- Internal width: 202
- Internal height: 14.5
- Distance from top edge to internal width line: 44.5
- Distance from bottom edge to internal width line: 14.5
- Load distribution: Two downward arrows are shown along the top and bottom edges, indicating a uniform load.

	L	I	A
Zen 1000	1220	1140	1115
Zen 1500	1620	1544	1515
Zen 2000	2120	2044	2015
Zen 2500	2620	2544	2515